


# Elektrinis ryšys VMPAL-EVAP-14-2

Gaminio numeris: 560964

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                     | Reikšmė                                       |
|---|---|
| Skirstytuvo dydis                           | 14 mm   |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius    | 1   |
| Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius | 2   |
| Integruota funkcija                         | Colour-coded assignment of the valve function |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa           | 24 V  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC               | 3 - High corrosion stress                     |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Aplinkos temperatūra                        | -5 ... 50 °C                                  |
| Produkto svoris                             | 9 g   |
| Korpuso spalva                              | Juodas  |
| Material housing                            | PA  |
| Informacija                                 | atitinka RoHS                                 |