

Plastikiniai vamzdeliai PUN-V0-6X2-GN-C

Gaminio numeris: 561706

FESTO

Nepalaikantis degimo



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Išorinis diametras | 6 mm |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą | 24 mm |
| Vidinis diametras | 2 mm |
| Min. lenkimo spindulys | 7 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 3 MPa |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 30 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 435 psi |
| Nuoroda į darbinį slėgį | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20°C, max. 0.9 MPa at 40°C, max. 0.7 MPa at 60°C |
| Leidimas | TÜV |
| Skyriaus sertifikatas | B 013277 0506 00 |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| Material fire test | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -35 ... 60 °C |
| Note on ambient temperature | For unpressurised use up to 90 °C |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,032 kg/m |
| Pneumatinis pajungimas | Kištuko jungties išorinis skersmemuo 6mm 2 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai |
| Spalva | žalias |
| Pastaba dėl spalvos | Dėl apsaugos nuo ugnies nuokrypis nuo standartinės spalvos |
| Atramos kietumas | D 54 +/-3 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material tubing | TPE-U(PU) |