

# Kištukas QSPC10


Gaminio numeris: 562243

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Sandarina skirstytuvų ir aklių sujungimus.](#)

[Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.](#)

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Konstrucija	Tiesi forma
Dėžės dydis	10
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 0,8 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 116 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkto svoris	0,4 g
Montavimo tipas	Mounting pin
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Cartridge 10 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material blanking plug	POM
Material o-ring	NBR