



T įkišama jungtis NEDU-M12D4-M12T4-IS

Gaminio numeris: 562248

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101
Prijungimo dažnis	100
Montavimo tipas	Su sriegiu
Produkto svoris	25,5 g
Elektrinis pajungimas	4-polių / 4-polių / 4-polių A-koduotas/A-koduotas/A-koduotas Lizdas / Lizdas / Kištukas M12x1 / M12x1 / M12x1
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
Material housing	TPE-U (PU), slopintuvas Cinkuota
Material of union nut	PA - sustiprintas
Material seals	FPM
Material electrical contact	Vario lydinys Auksuota