



Priartėjimo jutiklis SME-8-FM-ZS-24V-K-1,0-OE

Gaminio numeris: 562516

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	T- formai
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Matavimo principas	Magnetinis
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Jungiklio išėjimas	Su kontaktu, dvipolis
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	3 VA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	3 W
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Perkrovimo galimybė	Negalimas
Nominalus AC įtampos lygis	10 ... 30 V
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Laido bandymo sąlygos	Bandytas pagal užklausimą
Kabelio ilgis	1 m
Kabelio priedas	Standartas
Material cable sheath	PVC
Montavimo tipas	suspaustas įdedama į lizdą iš apačios
Produkto svoris	14,8 g
Material housing	PA
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP67