

# Tepalinė MS9-LOE


Gaminio numeris: 562533

FESTO

Montavimui ant pado, su G- tipo sriegiu



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės                                      | Reikšmė   |
|--|---|
| Dydis  | 9   |
| Serijos                                      | MS  |
| Montavimo pozicija                           | vertikalus +/- 5°   |
| Konstrukcija                                 | proporcinis standartinis lubrikantas                                |
| Maksimali tepalo talpa                       | 490 ml  |
| Taurės apsauga                               | Plastikinė apsauga<br>integruota kaip metalinė apsauga              |
| Darbinis slėgis                              | 1 ... 16 bar  |
| Minimalus srauto debitas tepimui             | 100 l/min   |
| Standartinis nominalus srauto debitas        | 8.500 ... 27.000 l/min  |
| Leidimas                                     | c UL us - Recognized (OL)   |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions   |
| Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims       | EPL Db (GB)<br>EPL Gb (GB)  |
| ATEX kategorijos dujos                       | II 2G   |
| ATEX kategorijos dulкės                      | II 2D   |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sprogdimo            | Ex h IIC T6 Gb X  |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogdimo          | Ex h IIIC T60°C Db X  |
| Nesprogi aplinkos temperatūra                | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C  |
| Darbinė terpė                                | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertinės dujos |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Saugojimo temperatūra                        | -10 ... 60 °C   |
| Terpės temperatūra                           | -10 ... 60 °C   |
| Alyvos klampumas                             | ISO VG 32   |
| Aplinkos temperatūra                         | -10 ... 60 °C   |
| Produkto svoris                              | 2.000 g   |
| Montavimo tipas                              | Instaliavimas į liniją<br>su priedais                               |
| Material of cover                            | PA - sustiprintas   |
| Informacija                                  | atitinka RoHS   |
| Material of connecting plate                 | Padengtas aliuminiu   |
| Material seals                               | NBR   |
| Material housing                             | Padengtas aliuminiu   |
| Material module connector                    | Padengtas aliuminiu   |
| Material bowl                                | Aluminio liejinys   |
| Material cup seal                            | NBR   |
| Material screen                              | PA  |