

# Ašies komplektas EAMM-A-P10-38A-57A

Gaminio numeris: 562658

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Keičiamas momentas	6,5 Nm
Produkto svoris	130 g
Interface code, actuator	P10-38A
Interface code, motor in	57A
Interface code, coupling housing	38A
Informacija	atitinka RoHS