


**Mova**  
**EAMC-16-20-4-6**  
Gaminio numeris: 562673

**FESTO**



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	4 mm
Laikiklio skersmuo 2	6 mm
Dydis	16
Nominalus ilgis	20 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,28 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	0,7 Nm
Produkto svoris	8 g
Informacija	atitinka RoHS