


Mova EAMC-30-32-5-8

Gaminio numeris: 562678

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|------------------------|
| Laikiklio skersmuo 1 | 5 mm |
| Laikiklio skersmuo 2 | 8 mm |
| Dydis | 30 |
| Nominalus ilgis | 32 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus greitis | 8.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Inercijos masės momentas | 5,87 kgmm ² |
| Keičiamas momentas | 3,5 Nm |
| Produkto svoris | 48 g |
| Informacija | atitinka RoHS |