



# Kreipiamosios su elektrine pavara EGSK-15- -

Gaminio numeris: 562749

FESTO



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	25 ... 100 mm
Dydis	15
Veleno skersmuo	5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis With ball screw
Nuoroda	Nustatymo jungiklis
Sraigto tipas	Ball screw
Maksimalus pagreitis	10 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	0,16 ... 0,33 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,003 - ±0,004 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP10
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Dinaminė apkrova įtvirtinus kietai	590 N
Linijinių kreipiamųjų dinaminė apkrova	1.532 N
Inercijos momentas ly	0,91E+03 mm <sup>4</sup>
Inercijos momentas lz	14,2E+03 mm <sup>4</sup>
Didž. perstūmimo jėga Fx	19 ... 57 N
Statinė linijinių kreipiamųjų apkrova	3.450 N
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	0,0048 kgcm <sup>2</sup>
Padavimo konstanta	1 ... 2 mm/U
Statinė apkrova įtvirtinus kietai	290 N
Montavimo tipas	Vidinis sriegis ir centruojanti įvorė
Material of end caps	Padengtas aliuminiu padengtas
Material of profile	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija	atitinka RoHS
Material drive cover	Padengtas aliuminiu padengtas
Material slide	Plienas
Material spindle nut	Plienas
Material spindle	Plienas