


Kreipiamosios su elektrine pavara EGSP-20- -

Gaminio numeris: 562754
Nebetiekiamas produktas


FESTO

With recirculating ball bearing guide

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	25 ... 125 mm
Dydis	20
Veleno skersmuo	6 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis With ball screw
Nuoroda	Nustatymo jungiklis
Sraigto tipas	Ball screw
Maksimalus pagreitis	10 m/s ²
Maksimalus greitis	0,1 ... 0,6 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,003 - ±0,01 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Apsaugos klasė	IP10
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Dinaminė apkrova įtvirtintus kietai	1.150 N
Linijinių kreipiamųjų dinaminė apkrova	4.770 N
Inercijos momentas I _y	6E+03 mm ⁴
Inercijos momentas I _z	61,4E+03 mm ⁴
Didž. perstūmimo jėga F _x	69 ... 112 N
Statinė linijinių kreipiamųjų apkrova	8.030 N
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	0,01 kgcm ²
Padavimo konstanta	1 ... 6 mm/U
Statinė apkrova įtvirtintus kietai	735 N
Montavimo tipas	Su vidiniu sriegiu ir kaiščiu
Material of end caps	Padengtas aliuminiu padengtas
Material of profile	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Material drive cover	Padengtas aliuminiu padengtas
Material slide	Plienas
Material spindle nut	Plienas
Material spindle	Plienas