



Pagrindinis skirstytuvas VOFC-L-M52-M-G14-F9

Gaminio numeris: 562871
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos rūtės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	40 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	850 l/min
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Konstrukcija	Vožtuvas su kietu plunžeriu
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	6 mm
Sandarinio principas	Sunkus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	nėra
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Safety Integrity Level (SIL)	iki SIL 2 Produktą galima naudoti SRP/CS iki SIL 2 Low Demand
Įpūtimo srautas Kv	0,65 m ³ /h
Išleidimo Srautas Kv	0,65 m ³ /h
Išjungimo laikas	40 ms
Įjungimo laikas	24 ms
Budėjimo ciklas	100%
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Terpės temperatūra	-25 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Produkto svoris	620 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis Kietai metalizuotas