



Pagrindinis skirstytuvas VOFD-LT-M32-MN-FG14-F10

Gaminio numeris: 562883

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|--|
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 uždaras, vienos ritės |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Plotis | 51 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 450 l/min |
| Darbinis slėgis | 0 ... 10 bar |
| Konstrukcija | Tiesioginio valdymo skirstytuvas |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Nominalus dydis | 5 mm |
| Sandarinio principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Rankinis valdymas | nėra |
| Valdymo tipas | tiesioginis |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Safety Integrity Level (SIL) | bis SIL 3 High Demand mode iki SIL 3 Low Demand režimas |
| Tinkamumas vakuumui | Taip |
| Įpūtimo srautas Kv | 0,36 m ³ /h |
| Išleidimo Srautas Kv | 0,36 m ³ /h |
| Išjungimo laikas | 9 ms |
| Įjungimo laikas | 45 ms |
| Budėjimo ciklas | 100% |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Padidinta aplinkos temperatūra | -25 - 60 °C Low Demand mode |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 560 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/4 jungtis pagal NAMUR |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | jungtis pagal NAMUR |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Aliuminis Kietai metalizuotas |