

Solenoido ritė

VACC-S13-18-A1-1

Gaminio numeris: 562889

FESTO

for armature system F19, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 2.1 W
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	210 g
Elektrinis pajungimas	Plug pattern type A to EN 175301-803 Kištukas pagal EN 175301-803
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	PA UP