


# Solenoido ritė

## VACC-S13-18-K4-3U-EX4ME

Gaminio numeris: 562895

FESTO

for armature system F19, metric cable connector, 230 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	230 V DC: 1.8 W 230 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
ATEX kategorijos dujos	II 2G
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex e mb IIC T6, T5, T4 Gb
ATEX kategorijos dulksės	II 2D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Nesprogi aplinkos temperatūra	T4,T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Skyriaus sertifikatas	BVS15 ATEXE029X IECEx BVS 15.0075X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
Apsaugos klasė	IP64
Produkto svoris	330 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Material solenoid coil	PA UP