


Solenoido ritė

VACC-S13-11-K4-1-EX4A

Gaminio numeris: 562896

FESTO

for armature system F19A, metric cable connector, intrinsically safe.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Reikalinga srovė	16 mA
Izoliacijos klasė	H
Maksimali jėgimo galia	1,2 W
Maksimali jėgimo įtampa	32 V
Maksimali jėgimo srovė	0,2 A
Ritės charakteristikos duomenys	14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W
naudinga talpa	nereikšmingai mažas
naudingas induktyvumas	nereikšmingai mažas
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
ATEX kategorijos dujos	II 2G
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex ia IIC T6, T5 Gb
ATEX kategorijos dulės	II 2D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex ia IIIC T80°C, T95°C Db
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gb (KR)
Nesprogi aplinkos temperatūra	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Skyriaus sertifikatas	BVS15 ATEXE030X IECEX BVS 15.0020X INMETRO DNV 17.0043X KGS 17-GA4BO-0392X KGS 17-GA4BO-0393X NEPSI GYJ17.1234X
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
Apsaugos klasė	IP64
Produkto svoris	330 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Material solenoid coil	PA UP