

Solenoido ritė

VACC-S18-35-A1-3A

Gaminio numeris: 562909

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | Ne |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| Izoliacijos klasė | H |
| Ritės charakteristikos duomenys | 230 V AC: 50/60 Hz, power: 3.5 VA |
| Leistini įtampos svyravimai | -15 % / +10 % |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 580 g |
| Elektrinis pajungimas | Plug pattern type A to EN 175301-803 Kištukas pagal EN 175301-803 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material solenoid coil | PA Plienas |