

# Paleidimo vožtuvas MS9-EM-G-S-VS

Gaminio numeris: 562952

FESTO

Rankinis, su slopintuvu, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	MS
Dydis	9
Tinklelio matmuo	90 mm
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Veikimo būdas	rankinis
Sandarinimo principas	švelnus
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Numetimo tipas	Pastiprintas kreipimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	18.000 l/min
Standartinis pralaidumas 2-3	14.100 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Garso slėgio lygis	93 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	2.400 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1
Material Piston slide	POM
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu