


# Paleidimo vožtuvas MS9-EM-NG-VS

Gaminio numeris: 562953

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	MS
Dydis	9
Tinklelio matmuo	90 mm
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Veikimo būdas	rankinis
Sandarinimo principas	švelnus
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Numetimo tipas	Pastiprintas kreipimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	18.000 l/min
Standartinis pralaidumas 2-3	14.100 l/min
Darbinė terpė	išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 µm, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Informacija	atitinka RoHS
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Pasirenkamas su priedais Instaliavimas į liniją
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	2.200 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	NPT1-11 1/2
Informacija apie medžiaga, koto vijos	POM
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu