

# Filtras-regulatorius MS9-LFR-NG-D7-CUM-AG-PSI-AS

Gaminio numeris: 564132

FESTO

12 barų maksimalus išėjimo slėgis, 5 µm filtravimo elementas, su manometru, su rakinama regulatoriaus rankenėle, metalinė kolba, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš kairės į dešinę.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	MS
Vykdiklio užraktas	Su priedais, užrakinamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtrus regulatorius
Maksimalus kondensato kiekis	220 ml
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su pirminiu slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	0,8 ... 20 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,3 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,3 bar
Darbinė terpė	Oro kokybės klasė 5:7:- pagal DIN ISO 8573-1
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	3.7.- pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	2.400 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas su priedais Instaliavimas į liniją
Medžiagos informacija, danga	PA - sustiprintas
Medžiagos informacija, sukamas diskas	POM
Medžiagos informacija, filtro laikiklis	POM
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie pajungimo padą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie produktą, montavimo atrama	Padengtas aliuminiu
Informacija apie filtrą	PE
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie produktą, modulio jungtis	Padengtas aliuminiu
Informacija apie membraną	NBR
Informacija apie kolbą	Aliuminio liejinys
Ivorės medžiaga	NBR
Informacija apie peržiūros langą	PA
Medžiagos informacija, izoliacinis diskas	POM
Medžiagos informacija, skirstytuvo galvutė	Aliuminio liejinys NBR POM