



Slėgio regulatorius MS9-LR-NG-D5-AG-PSI-AS

Gaminio numeris: 564139

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	9
Serijos	MS
Vykdiklio užraktas	Su priedais, užrakinamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Pagalbinio vožtuvo veikiamas membraninis regulatorius
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su pirminių slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	0,8 ... 20 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,3 ... 4 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,3 bar
Darbinė terpė	Oro kokybės klasė 5:7:- pagal DIN ISO 8573-1
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1.400 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas su priedais Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją
Medžiagos informacija, danga	PA - sustiprintas
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie pajungimo padą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie produktą, montavimo atrama	Padengtas aliuminiu
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie produktą, modulio jungtis	Padengtas aliuminiu
Informacija apie membraną	NBR
Medžiagos informacija, skirstytuvo galvutė	Aluminio liejinys NBR POM