


Vandens atskyrėjas MS6N-LWS-1/4-U-V

Gaminio numeris: 564871

FESTO

Kondensato nuvedimas per automatinį kondensato pašalinimo ventilių



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Išcentrinis atskyrėjas
Maksimalus kondensato kiekis	38 ml
Taurės apsauga	integruota kaip metalinė apsauga
Kondensato atskyrimo laipsnis	99 %
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.400 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:7:4]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	820 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	Aliuminio liejinys
Material screen	PA