


Vandens atskyrėjas MS6N-LWS


Gaminio numeris: 564898

FESTO

Kondensato nuvedimas per automatinį kondensato pašalinimo ventilių



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Išcentrinis atskyrėjas
Maksimalus kondensato kiekis	38 ml
Taurės apsauga	integruota kaip metalinė apsauga
Kondensato atskyrimo laipsnis	99 %
Darbinis slėgis	0,8 ... 16 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.400 ... 3.800 l/min
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	Aliuminio liejinys
Material screen	PA