



Radialinis griebtuvas HGRC-20-A

Gaminio numeris: 565133
Nebetiekiamas produktas

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškote prekės alternatyvos kataloge

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dydis | 20 |
| Maksimalus perstūmimo tikslumas | $\leq 0,2$ mm |
| Maksimalus griebtuvo pirštų kampinis laisvumas ax, ay | $\leq 0,5$ deg |
| Maksimalus griebtuvo pirštų laisvumas Sz | $\leq 0,1$ mm |
| Maksimalus atidarymo kampas | 180 deg |
| Simetrinis pasukimas | $\leq 0,2$ mm |
| Kartojimo tikslumas, griebtuvas | $\leq 0,05$ mm |
| Griebtuvo pirštų skaičius | 2 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Griebimo funkcija | radialinis |
| Konstrukcija | Krumpliatiebis/krumpliaratis valdomos sekos judėjimas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Darbinis slėgis | 2 ... 8 bar |
| Maksimalus griebtuvo darbo dažnis | ≤ 4 Hz |
| Min. atidarymo laikas prie 6 bar | 170 ms |
| Min. uždarymo laikas prie 6 bar | 160 ms |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Sugriebimo momentas prie 6 bar, atidarant | 144 Ncm |
| Sugriebimo momentas prie 6 bar, uždarant | 144 Ncm |
| Masės inercijos momentas | 4,31 kgcm ² |
| Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz | 80 N |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx | 8 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas My | 1,9 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz | 6,7 Nm |
| Tepimo intervalas kreipiamųjų komponentams | 10 Mio SP |
| Produkto svoris | 700 g |
| Montavimo tipas | Vidinis sriegis ir centruojanti įvorė |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. atitinka RoHS |
| Material housing | Cinkuota Tapytas |
| Material gripper jaws | Cinkuota Tapytas |