


Kabelis

NEBV-S1W44-K-2.5-N-LE39

Gaminio numeris: 565286

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---------------------------------------|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kabelio priedas | Statiniam panaudojimui |
| Nominalus DC įtampos lygis | ≤ 24 V |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C | 0,86 A |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -5 ... 80 °C |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 80 °C |
| Produkto svoris | 490 g |
| Elektrinis pajungimas | 44-kojelės Kištuko lizdas Sub-D |
| Kabelio struktūra | 40 x 0,14 mm ² |
| Kabelio skersmuo | 8,9 mm |
| Kabelio ilgis | 2,5 m |
| Montavimo tipas | 4-40UNC |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Informacija apie tvirtinimą | TPE |
| Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai | PVC |
| Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai | Bronzinis Auksoota |