


# Kabelis

## NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Gaminio numeris: 565291

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	4-40UNC
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	1.432 g
Elektrinis pajungimas	44-kojelės Kištuko lizdas Sub-D
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	0,86 A
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio priedas	Statiniam panaudojimui
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	95 mm
Kabelio skersmuo	9,6 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,5 mm
Kabelio struktūra	40x0,14
Apsaugos klasė	IP65 IP67 Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
CE ženklas (žr. deklaracija)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	Bronzinis Auksoota