


# T įkišama detalė CRQST-1/8-5/32-U

Gaminio numeris: 565334

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	0,118 "
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	T- forma
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,4 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 203 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-20 ... 150 °C
Maksimalus priveržimo momentas	8,851 ft-lbf
Produkto svoris	0,656 oz
Naudojami laidai	PFAN
Montavimo tipas	External hex 15/32
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Male thread 1/8 NPTF
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 5/32" išorinio skersmens
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material release ring	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis