


Kontaktų juosta NECU-L3G8-C1-IS

Gaminio numeris: 565711

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Prijungimo dažnis	100
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	33 g
Elektrinis pajungimas	8-poliai Spyruoliniai gnybtai Tiesus kištukas
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	12 A
Atsparumas smūgiams	4 kV
Gnybto skerspjūvis	0,2 ... 2,5 mm ²
Aplinkos temperatūra	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PA
Korpuso spalva	mėlyna
Material electrical contact	Vario lydinys Galvanizuota