


# Sujungimo kolektorius VABM-L1-10AS-M5-5

Gaminio numeris: 566525

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė                               |
|---|---------------------------------------|
| Tinklelio matmuo  | 10,5 mm                               |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius                  | 16                                    |
| Operating pressure MPa                                    | -0,09 ... 1 MPa                       |
| Darbinis slėgis   | -0,9 ... 10 bar                       |
| Leidimas  | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                             | 2 - Moderate corrosion stress         |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Maksimalus užveržimo momentas, montavimo H formos bėgelis | 1,5 Nm                                |
| Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas          | 0,45 Nm                               |
| Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos     | 3 Nm                                  |
| Produkto svoris   | 50 g                                  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                          | M5                                    |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3                          | M5                                    |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5                          | M5                                    |
| Informacija   | atitinka RoHS                         |
| Material manifold   | Aliuminio liejinys                    |