


ASI modulis CESA-GW-AS-PB

Gaminio numeris: 567032
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	75 mm x 120 mm x 83 mm
Valdymo elementai	4 mygtukai
Būsenų indikavimas	LCD vaizduoklis LED geltonas: projektavimo režimas LED žalias: AS-i- normalus darbas LED žalias: AS-i-įtampa tinkama LED žalia: PROFIBUS-Master LED žalia: slave programavimas LED žalias: įtampa įjungta LED raudona: konfigūravimo klaida
Nominali įtampa	AS-i voltage 30 V DC
Srovės suvartojimas	200 mA iš AS-i-grandinės
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-25 ... 85 °C
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	0 ... 55 °C
Smūgio nejautrumo bandymas	pagal EN 61131-2
Vibracijos nejautrumo bandymas	pagal EN 61131-2
Produkto svoris	460 g
Feldbus jungtis, perdavimo greitis	9,6 kBit/s iki 12 Mbit/s
Feldbus jungtis, pajungimo technika	Šakutė Sub-D 9 galvučių
Feldbus jungtis	Profibus pagal DIN 19245, 3 skyrius
Programavimo/ diagnostikos sąsaja	Sąsaja RS 232
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis