


Pagrindas VABS-S2-2S-G12-R3-EX2

Gaminio numeris: 567703

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	52 mm
Paremtas standartu	ISO 5599-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdomas oro tiekimas	išorinis
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Nominalus DC įtampos lygis	24 V
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Leistina srovės apkrova prie 40°C	2 A
Užterštumo laipsnis	3
ATEX kategorijos dujos	II 3G
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex nA II T3 X
ATEX kategorijos dulkės	II 3D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-5 °C ≤ Ta ≤ +50°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4 Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	815 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie pajungimo padą	Aliuminio liejinys