

# Plastikiniai vamzdeliai

## PUN-H-1/8-NT-150-CB

Gaminio numeris: 567961

FESTO

Tinka maisto pramonėje (atsparumas hidrolizei)



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras, coliais	1/8
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,039 ft
Min. lenkimo spindulys	0,02 ft
Instructions for use	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 145 Psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Material fire test	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-31 ... 145 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,06 oz/ft
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 1/8 "
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)