

# Plastikiniai vamzdeliai

## PUN-H-3/16-BR-150-CB

Gaminio numeris: 567995

FESTO

Tinka maisto pramonėje (atsparumas hidrolizei)



### Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė   |
|--|---|
| Išorinis diametras,coliais                     | 3/16  |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą          | 0,069 ft  |
| Min. lenkimo spindulys                         | 0,025 ft  |
| Tubing characteristics                         | Suitable for energy chains in applications with high cycle rates  |
| Tubing test conditions                         | Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021   |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -14,4 ... 145 Psi   |
| Darbinė terpė                                  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]<br>Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Food-safe                                      | See Supplementary material information  |
| Aplinkos temperatūra                           | -31 ... 145 °F  |
| Produkto svoris pagal ilgį                     | 0,13 oz/ft  |
| Pneumatinis pajungimas                         | For push-in connector outside diameter 3/16"  |
| Spalva   | rudas   |
| Atramos kietumas                               | D 52 +/-3   |
| Informacija                                    | Be vario ir PTFE.<br>atitinka RoHS  |
| Material tubing                                | TPE-U(PU)   |