


Elektrinių priėgų padas CAPC-F1-E-M12

Gaminio numeris: 570042

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Fieldbus sąsaja	2 x M12 kištukai, 5-polių
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Didžiausia leistina srovė	4 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	85 g
Kabelio ilgis	20 m
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA