

Plastikiniai vamzdeliai PAN-MF-16X2-SW

Gaminio numeris: 570363

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	16 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	130 mm
Vidinis diametras	12 mm
Min. lenkimo spindulys	75 mm
Atitinka standartus	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,9 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 19 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 275,5 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Mineralinė alyva
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-60 ... 100 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,09 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 16mm
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 65 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	Poliamidas 12