


Užmaunama jungtis NPQM-D-G12-Q14-P10

Gaminio numeris: 570451

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	12 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Konstrukcija	Tiesi forma
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,6 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 232 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 70 °C
Nominalus užveržimo momentas	9 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	42,4 g
Montavimo tipas	External hex A/F 22 Internal hex A/F 12
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 14 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Nikeliuotas varis
Material of tubing seal	NBR