


# Galinė plokštė VMPAL-EPL-CPX

Gaminio numeris: 570783

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė                                  |
|--|--|
| Plotis   | 40 mm                                    |
| Ilgis  | 107,3 mm                                 |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius       | 32                                       |
| Skirstytuvų salos struktūra                    | Valve sizes can be mixed                 |
| Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius    | 32                                       |
| Operating pressure MPa                         | -0,09 ... 1 MPa                          |
| Darbinis slėgis                                | -0,9 ... 10 bar                          |
| Pilot pressure MPa                             | 0,3 ... 0,8 MPa                          |
| Valdymo slėgis                                 | 3 ... 8 bar                              |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa              | 24 V                                     |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                  | 3 - High corrosion stress                |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Apsaugos klasė                                 | IP67                                     |
| Note on degree of protection                   | Sumontuotas                              |
| Aplinkos temperatūra                           | -5 ... 50 °C                             |
| Produkto svoris                                | 130 g                                    |
| Electrical connection 1, function              | Fieldbus                                 |
| Electrical connection 1, connection type       | Kištukas                                 |
| Electrical connection 1, connection technology | internal for CPX                         |
| Informacija                                    | atitinka RoHS                            |
| Material end plate                             | Padengtas aliuminiu<br>PA - sustiprintas |