


Pasyvi ašių kreipiančioji ELFR-...-45- -

Gaminio numeris: 571436

FESTO



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	50 ... 1.000 mm
Dydis	45
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamosios be pavaros
Maksimalus pagreitis	50 m/s ²
Maksimalus greitis	1 ... 3 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Inercijos momentas Iy	15,71E+03 mm ⁴
Inercijos momentas Iz	17,94E+03 mm ⁴
Maksimali jėga Fy	100 N
Maksimali jėga Fz	100 N
Didžiausia tuščios eigos- perstūmimo varža	6 N
Užduota reikšmė, eigos įvykdymas	5.000 km
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	0 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	2.670 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	49 g
Material of profile	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija	atitinka RoHS
Material drive cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide rail	Plienas
Material slide	Aliuminio liejinys anoduotas