


Adapteris VAVE-C8-1R8

Gaminio numeris: 571686

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Signal status display	LED
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Suspaudimo momentas	0,25 Nm
Produkto svoris	3,5 g
Elektrinis pajungimas	3-polių / 2-polių M8 / - Kištukas / Lizdas
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2 centriniu varžtu
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronzinis