


Enkoderio kabelis NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H

Gaminio numeris: 571902

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Atitinka standartus | DIN 47100 EN 61984 |
| Cable identification | Without inscription label holder |
| Electrical connection 1, function | Field device side |
| Electrical connection 1, design | apvalus |
| Electrical connection 1, connection type | Kištuko lizdas |
| Electrical connection 1, cable outlet | Tiesus |
| Electrical connection 1, connection technology | M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 12 |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires | 11 |
| Electrical connection 1, type of mounting | Screw locking with SW14 |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Electrical connection 2, design | apvalus |
| Electrical connection 2, connection type | Kištukas |
| Electrical connection 2, cable outlet | Tiesus |
| Electrical connection 2, connection technology | M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101 |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 12 |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires | 11 |
| Electrical connection 2, type of mounting | Screw locking with hexagonal SW18 |
| Nominalus DC įtampos lygis | 0 ... 30 V |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Nominalus AC įtampos lygis | 0 ... 30 V |
| Nominali darbinė kintama įtampa | 24 V |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C | 1 A |
| Kabelio ilgis | 2,23 m |
| Kabelio priedas | robotams |
| Bending radius, flexible cable installation | ≥ 70 mm |
| Kabelio skersmuo | 7 mm |
| Kabelio struktūra | 12x0,14 Ekranuotas |
| Nominalus laidininko skerspjūvis | 0,14 mm ² |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Note on degree of protection | Sumontuotas |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 80 °C |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | 0 ... 40 °C |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Kabelio apvalkalo spalva | Juodas |
| Material housing | TPE-U(PUR) |
| Material seals | NBR |
| Material insulation | TPE-E |