

Plastikiniai vamzdeliai

PAN-M-6X1-GN

Gaminio numeris: 572086

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	6 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	35 mm
Vidinis diametras	4 mm
Min. lenkimo spindulys	15 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 36 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-60 ... 100 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,016 kg/m
Spalva	žalias
Atramos kietumas	D 65 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarnes	Poliamidas 12