


Vidinė žarnos jungtis

N-1-P-19

Gaminio numeris: 572260

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	16,5 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tiesi forma
Dėžės dydis	1
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	67,6 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Male thread, R1
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing internal diameter 19 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Anodised aluminium