

Fixed restrictor VMPA1-FT-NW0.5-10

Gaminio numeris: 572545

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Droseliavimo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	9 ... 12 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Nominalus dydis	0,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 40 °C
Terpės temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkto svoris	0,06 g
Informacija	atitinka RoHS
Material hollow bolt	Aliuminio liejinys