

Plastikiniai vamzdeliai PU-3-SW

Gaminio numeris: 5731

FESTO

CK ir CN jungtims, dalinai lankstūs ir lenkimui atsparūs, poliuretanas (netinka maisto pramonėje).

Maksimalus slėgis leidžiamas prie maksimalios temperatūros.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	4,4 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	14 mm
Vidinis diametras	2,9 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Leidimas	TÜV
Produkto svoris pagal ilgį	0,0096 kg/m
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarnesles	TPE-U(PU)