

Pneumatinis skirstytuvas

CL-5/2-1/4



Gaminio numeris: 5734

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[Be pagrindo](#)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės
Veikimo būdas	pneumatinė
Standartinis nominalus srauto debitas	1.400 l/min
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Nominalus dydis	6,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	Stūmimas
Valdymo slėgis	2 ... 10 bar
Maksimalus perjungimo dažnis	40 Hz
Ijungimo laikas	28 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado
Valdomas oro portas 12	G1/8
Valdomas oro portas 14	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material membrane	PUR