


Sujungimo kolektorius VABM-L1-...

Gaminio numeris: 573605

FESTO



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	10,5 mm 16 mm 19 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	24
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	ISO class 6
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	M5
Valdomas išmetimo portas 82/84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8 G1/4 G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5 M7 G1/8 G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys