


Maitinimo modulis VMPAL-SP-QS8

Gaminio numeris: 573645

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|---|
| Plotis | 23,2 mm |
| Ilgis | 107,3 mm |
| Integruota funkcija | with electrical interlinking module |
| Skirstytuvų salos struktūra | Valve sizes can be mixed |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Valdymo slėgis | 3 ... 8 bar |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 50 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | For tubing outside diameter 8 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material supply module | Aliuminio liejinys PA - sustiprintas |