


Operatoriaus įtaisas FED-770

Gaminio numeris: 573905

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	45 mm
Aukštis	147 mm
Ilgis	187 mm
Priekinės panelės maksimalus storis	4 mm
Naudojama atmintis	64 Mbyte
Naudojamų LED diodų skaičius	1
Realaus laiko laikrodžio	Taip
Įvykių sąrašas	1.024
Įsiminimo būdas	32 Kilobyte
Aliarmas	1.024
Nukrypimas nuo realaus laiko laikrodžio	130 s/mėn
Spalvų skaičius	64 k
Sistemos LED skaičius	4
Displėjus	Spalva TFT
Displėjaus savybės	Touchscreen
Displėjaus dydis	7"
Baterijos dubliavimas	Pakraunamos Li- baterijos
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Indikatoriaus skiriamoji geba	WVGA, 800x480 Pixel
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	0,6 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65 priekis, IP20 galas
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Produkto svoris	1.000 g
AUX sąsaja	Sub-D 9 galvučių Kištuko lizdas
Spausdintuvo sąsaja	RS232 Sub-D Kištuko lizdas 9 galvučių
PC sąsaja	RS232 Sub-D Kištuko lizdas 9 galvučių
Programavimo sąsaja	9,6 - 38,4 kBd
PLV sąsaja	9 galvučių RS232 RS485 Kištukas

Savybės	Reikšmė
	Sub-D
USB jungtis	Taip
Ethernet sąsaja	RJ45 10/100 MBd
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Informacija	atitinka RoHS
Programinė įranga	FED Designer 6.10 arba naujesnė versija