


Elektrinių prieigų padas VAVE-L1-1R8-LR

Gaminio numeris: 573920

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | bipolinis |
| Papildomos funkcijos | Kibirkščių slopintuvas Laikymo srovės sumažėjimas |
| Signal status display | LED |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Atsparumas smūgiams | 0,8 kV |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| Leidimas | RCM Mark |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvumus |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus priveržimo momentas | 0,27 Nm |
| Produkto svoris | 3,2 g |
| Elektrinis pajungimas | 3-polių / 2-polių M8 / - Kištukas / Lizdas |
| Apsaugotas įžeminimas | Negalimas |
| Montavimo tipas | Elektromagnetiniame skirstytuve su išsitraukiančiu varžtu |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | PA |
| Material seals | EPDM |
| Material housing | PA |
| Material screws | Terminiškai apdirbtas plienas |