


Elektrinių priėgų padas VAVE-L1-1VR1-LP

Gaminio numeris: 573921

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	bipolinis
Papildomos funkcijos	Kibirkščių slopintuvas
Signal status display	LED
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V 12 V
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus priveržimo momentas	0,27 Nm
Produkto svoris	3,2 g
Elektrinis pajungimas	4-polių / 2-polių M8 / - Kištukas / Lizdas
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su išsitraukiančiu varžtu
Korpuso spalva	Juodas
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material screws	Terminiškai apdirbtas plienas